

マグネットキャッチ

取付け手順

- 1 本体をキャビネット前面側にねじで仮止めして下さい。(図-1)
- 2 プレートの固定穴の中心と本体のマグネット部分の中心が合う位置でプレートを扉に皿ねじで固定して下さい。(図-1)
- 3 吸着位置を調整したい場合は、マイナスドライバーまたはそれに相当するものをマグネット部分に差込み調整して下さい。(右へ回すとマグネット部分はキャビネット後方へ移動し、左へ回すとキャビネット前方へ移動します。)(図-2)




図-1




図-2

PM-110

特 徴

吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。

材 質

本 体：PA
プレート：鋼板

仕 上




色：白、茶

吸着力

約2kg

梱包仕様

内箱：50個
外箱：1000個



PM-120

特 徴

吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。

材 質

本 体：PA
プレート：鋼板

仕 上

色：白、茶

吸着力

約4kg(片側2kg)

梱包仕様

内箱：25個
外箱：500個

