


スライドランドリー

取付け手順

- 1 スペーサーをキャビネット側板にタッピンねじ(3.5×16)で取付けします。
- 2 スライドレールのキャビネットメンバーとスペーサーを十字穴付トラスねじで取付けます。
- 3 キャビネットの床板に、本体の振れ止めを皿タッピンねじ(3.1×13)で取付けます。
- 4 本体についているスライドレールのドロワーメンバーをキャビネットメンバーに差し込みます。それと同時に本体を振れ止めに差し込み、本体の取付けが完了です。
- 5 その後、ランドリーバスケットをフレームに付いているフックに引掛け、全ての取付けが完了です。



SRBシリーズ

材 質

スライドレール：鋼板
 本 体：鋼板、鉄線
 ランドリーバスケット：鉄線
 振 れ 止 め：POM

仕 上

スライドレール：光沢クロメートめっき
 本 体：ポリエチレン樹脂流動
 浸漬塗装 ホワイト色
 ランドリーバスケット：ポリエチレン樹脂浸
 漬塗装 ホワイト色
 振 れ 止 め：ホワイト色

特 徴

- 前・後が対称ですので、左右の使い分けに便利です。
- 本体フックにランドリーバスケットを引掛けてキャビネットに収納できます。
- ランドリーバスケットには、把手がついていますので、持ち運び時に便利です。
- スペーサーが付いていますので扉の吊元側でも使用できます。

積載荷重

10kg

品 番	A	B	C	バスケットの種類
SRB-165	165	250	211.6	B6
SRB-215	215	300	261.6	B4
SRB-290	290	375	336.6	B7

